




Spiestang 4-beks klauwplaat ROTA-M-flex 2+2, Buitendiameter: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	313101 1000
GTIN	2050002053007
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

De 4-beks handhouder combineert de voordelen en functies van 2-, 3- en 4-beks-bekkenhouders en is extreem flexibel voor toepassing op draaibanken, freesmachines en freesdraaicentra. Door de via een drijfringsysteem verbonden tegenoverliggende bekkenparen, worden de werkstukken centrisch gespannen en wordt door middel van een pendelmechanisme overgedetermineerdheid voorkomen. Een compensatiemechanisme maakt ook centrisch spannen van dunwandige werkstukken mogelijk. Voor stationaire toepassingen moet de opspanning via console- of adapterplaten plaatsvinden.

- **Spannen van ronde, kubusvormige en geometrisch vormloze werkstukken.**
- **Afgedichte uitvoering – daardoor ook geschikt voor giet- en smeedstukken.**
- **Visuele weergavestift voor het waarborgen van de proceszekere spanning van het onderdeel.**
- **Ook te gebruiken als 2-beks-spanhouder.**
- **Toepasbaar als spanklem met vaste bekken.**
- **Monoliet-uitvoering met een lager gewicht.**

Levering:

T-groefstukken resp. bevestigingsschroeven en spansleutels.

Opmerking:

Spanbekken worden niet meegeleverd. Op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Serie	ROTA-M flex
Buiten-Ø A	1000 mm
Gewicht	520 kg
Maximaal toerental	700 min ⁻¹
Maximale spankracht	180 kN
maximaal draaimoment	250 Nm
Spanslag per bek	17,8 mm
Compensatieslag per bek	10 mm
Aantal bekken	4
Bediening	handmatig
Producttype	Draadspindelklauwplaat