

Garant
Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, Ø k10 DC: 35mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 191500 35 |
| GTIN | 4045197103086 |
| Artikelklasse | 11W |

Omschrijving
Uitvoering:

Meersnijdende frees. **Met excentrische achterslijping.**
Centrumsnijdend.

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------------------------|
| Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,056 mm |
| Aantal tanden Z | 6 |
| Snijkant-Ø D_c | 35 mm |
| Schacht-Ø D_s | 32 mm |
| Totale lengte L | 133 mm |
| Snijlengte L_c | 53 mm |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 |
| Tolerantie nominale Ø | k10 |
| Spiraelhoek | 30-40 graden |
| Hoekfasehoek | 90 graden |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS Co 8 |
| Norm | DIN 844 B |

| | |
|-------------------|------------|
| Type | N |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Hoekfrezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 83 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 30 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 25 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 25 m/min | P |
| GG(G) | beperkt geschikt | 23 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 55 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |