

**Digitale kunststof schuifmaat digiMax[®], Type: 150D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412830 150D
GTIN	4010995294229
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Niet-metallisch hightech-materiaal met 50% fiberaandeel.

Cijferhoogte 7,5 mm, 5-cijferig digitaal display

Meetbereik 0 – 150 mm.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
Beklengte	40 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	7,5 mm
Dieptemaat	vlak
Energievoorziening	Batterijvoeding
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch

Maximale afwijking	0,05 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------