

**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: DP100PLUS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:
taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Toepassing:
Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.

Technische beschrijving

Handvastheid na	20 min
Houdbaarheid vanaf productiedatum	20 maand
Opslagtemperatuur	16 - 25 °C
Inhoud	50 g
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 80 °C
Treksterkte	7 N/mm ²

Dichtheid	1,15 g/cm ³
Chemische basis	Epoxyhars
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS09: Milieu
Volledig uitgehard na	2880 min
UN-nummer	UN3082
Kleur	transparant
Dynamische viscositeit	19000 mPas
Fabrikantnummer	DP100 PLUS
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	Aluminium
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	Staal
bestand tegen stoten en trillingen	nee
Overlappingssterkte	24 N/mm ²
Producttype	Tweecomponenten-lijm