



Digitale werkplaatsschuifmaat, Meetbereik: 800mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415525 800
GTIN	4062406579555
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifmaat voor binnen- en buitenmeting (met voorinstelling). Goed afleesbare LCD-weergave met extra grote cijfers. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij in kunststof gemonteerde **dubbelprisma geleider**. Meetbekken van roestvrij staal, precisiegeslepen. Met twee verschuifbare en **verwisselbare meetbekken. Inclusief meetkrachtbegrenzing.**

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Instelkaliber nr. 415527 gr. set. Meetbekken met draad M2,5 nr. 415526 gr. 90 met draad M2,5 voor speciale tasters nr. 434900 – 434910.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,0005 inch
Maximale afwijking	0,06 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	90 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezing	0,01 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Gewicht	0,9 kg
Meetbereik	0 - 800 mm
Preset-functie	ja
Norm	Fabrieksnorm
Meetpunten	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	ABS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------