

Mitutoyo**Digitale diepteschuifmaat AOS met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418711 300
GTIN	4946368846460
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Bruglengte	100 mm
Doorsnede liniaal	16×3,5 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300