

Veiligheidscontainer type II, rood, Volume: 19l



Bestelgegevens

Bestelnummer	981185 19
GTIN	697841140707
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.

Plaatstalen veiligheidscontainer type II AccuFlow™ met Safe-Squeeze trekker voor veilig en gecontroleerd uitgieten, garandeert 100% lekvrij. Zelfsluitend, lekvrij deksel beschermt tegen ontsnappen van de dampen en tegen morsen. Een flexibele, 229 mm lange metalen slang helpt om het uitgieten in kleine openingen te controleren. De vlamblokkering van edelstaal voert warmte af om de vlamterugslag te stoppen. 2 openingen - één voor doelgericht gieten, één met ergonomisch gevormde slaghendels voor eenvoudig vullen. Afgedicht deksel met automatische overdrukontlasting ter bescherming tegen explosies. Een grote label-ID-zone biedt schrijfruimte voor identiteitsinhoud, afdelingsplaats of individuele gebruikersnaam.

De resistente poedercoating is bestand tegen chemicaliën.

Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

Technische beschrijving

Ø	300 mm
---	--------

Hoogte	450 mm
Inhoud	19 l
Kleur	rood
Fabrikantnummer	Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Materiaaldikte	3 mm
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Productnaamattribuut	rood
Producttype	Veiligheidscontainer