

**Mitutoyo****Digitale ABS-werkplaatsschuifmaat IP67 met meetbek-/  
standaardmeetvlakken, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415355 200
GTIN	4946368727103
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497085.

**Technische beschrijving**

Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Beklengte	60 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,01 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Meetbereik	0 - 200 mm
IP-klasse	IP 67
Kalibratie	A1
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200