



Accu-patroonpistool, Type: C18PCG-310



Bestelgegevens

Bestelnummer	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Automatische terugloop van de drukstang voorkomt druppelvorming.**
- **Elektronische regeling van de uitpersnelheid via een stelwiel met 6 snelheidsniveaus.**
- **REDLINK™-elektronica – overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor een lange levensduur.**
- **Constante stroom afdichtmiddel, gereduceerde blaasvorming en volledig gebruik van de patrooninhoud.**
- **Geoptimaliseerd voor alle gangbare lijm- en afdichtmiddelen, ook bij koelere temperaturen.**
- **Controle van de afzonderlijke cellen voor een optimale standtijd.**

Levering:

Inclusief 1x accupack M18 B2, 1x lader M12-18 C, gereedschapstas.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	1
geschikt voor patroonmaat	310 g
Energievoorziening	Accuvoeding

Accucapaciteit	2 Ah
Gewicht inclusief accu	2,3 kg
maximale uitpersdruk	459 kg
Verpakking	tas
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Vetspuit

Accessoires

Accustarterset High Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ion-accu High Output™ Accutype MHB3	073808 MHB3
Li-ion-accu High Output™ Accutype MHB8	073810 MHB8
Accustarterset High Output™ Accutype M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Accustarterset High Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
Li-ion-accu High Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Accustarterset High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-ion-accu High Output™ Accutype MHB55	073809 MHB55