

Sideboard met schuifdeuren, 2 ordnerhoogtes, Breedte: 1200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	974211 1200
GTIN	2050002053656
Artikelklasse	91Q

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeurkast van hout met tussenwand en 2 legborden (links en rechts van de tussenwand) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaal grijs. Stalen sokkel 30 mm hoog, altijd metaal grijs, inclusief stelschroeven voor nivellering. Cilinderslot met 2 sleutels.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaal grijs.

Opmerking:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

Hoogte	779 mm
Breedte	1200 mm
Oppervlak romp	hout
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Sokkel hoogte	30 mm
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Greepvorm	Gebogen handgreep

met voet	ja
geschikt voor sluitsystemen	nee
Materiaal voet	Plaatstaal
Nuttige hoogte	699 mm
Diepte	450 mm
Aantal legborden	2
Uitvoering	Sideboard
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Kantoorkast