

**Veiligheidshelm EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Kleur: WHITE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Artikelklasse	09W

Omschrijving**Uitvoering:**

De veiligheidshelm biedt een combinatie van de EVO® Vista® overzetbril-helm-technologie en het innovatieve Dualswitch™ kinband-riemsysteem. De kinband-ontkoppelkracht is zowel conform EN397 als conform EN12492 ontwikkeld. Dankzij de meervoudige coating biedt de geïntegreerde overzetbril bescherming tegen uv-straling, is krasvast en beslaat niet. Dankzij verstelbare zwenkarmen kan de overzetbril gemakkelijk in en uit de helm worden geschoven als dit nodig is. Dankzij de binnenste, compacte EPP-schaal (geëxpandeerd polypropyleen) biedt de veiligheidshelm aan de zijkant impactbescherming conform EN12492 evenals een geoptimaliseerde ventilatie. Tevens kan de helm dankzij de EN50365-toelating ook bij elektrische werkzaamheden worden gebruikt.

- **6-punts band.**
- **30mm Euro-slot-opname.**
- **Zweetband van PU-gecoat katoen.**
- **Met draaisluiting.**
- **Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid.**

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, montage, hoog- en diepbouw, elektricienswerkzaamheden.

Norm:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Technische beschrijving

Maat	53 - 64 cm
Coating	krasvast
Coating	krasvast
Gewicht	580 g
Verstelbare breedte	Draaisluiting
Kleur	wit
Materiaal	Polycarbonaat
Brillenglasaanduiding	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Helmeigenschap	Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Helmeigenschap	Elektrische isolatie
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Materiaal helmschaal	ABS
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 12492
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

Kinband Type 2P	097843 2P
Nekbescherming EVO® Kleur GREY	097834 GREY