

Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau, Breedte: 2000mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 974024 2000 |
| GTIN | 2050002050785 |
| Artikelklasse | 91Q |

Omschrijving

Uitvoering:

Bureau met hoogteverstelling met elektromotor door middel van bedieningselement. Basisconstructie van gelast stalen frame met poedercoating. Opname van het tafelblad door directe schroefverbinding met het frame en twee asymmetrisch geplaatste profieldragers. Onderstel zonder dwarsbalk in de beenruimte, waardoor rolcontainers met een maximale hoogte van 560 mm eronder kunnen worden gereden. Verplaatsingssnelheid van de hoogteverstelling 38 mm /sec (zonder last). Geluidsniveau lager dan 50 dB. Verstelbare glijders voor 10 mm nivellering. Inclusief botsingsbescherming door weerstandsmeting. Melamine-tafelblad met decor-oppervlak, 25 mm dik.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Kleur:

Decor tafelblad in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Onderstel in 3 kleuren verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Opmerking:

Het tafelblad in metaalgrijs wordt niet aanbevolen vanwege sterke reflectie.

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|---------------|
| Hoogteverstelbereik | 650 - 1300 mm |
| Werkblad dikte | 25 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Breedte | 2000 mm |
| Maximale belastbaarheid | 70 kg |
| Diepte | 800 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Uitvoering | elektrisch in hoogte verstelbaar |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch |
| Bladdikte | 25 mm |
| Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur |
| Kleuren | Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs |
| Producttype | Kantoortafel |