

## Ladenblok met wielen, Aantal lades: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	974171 3
GTIN	2050002053618
Artikelklasse	91Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ladenblok met wielen, **600 mm diep**, van melamine-hout. Metalen lades met houten front en greep aan de zijkant. Bovenste lade met kunststof bak voor schrijfmateriaal. Inclusief blokkering. Verzonken en ongeremde wielen voor zachte vloeren. 3 Lades (fronthoogtes 50, 100 en 300 mm). Inclusief een hangmand in de onderste lade.

#### Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 300

#### Kleur:

**Decor in 5 kleuren** verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs. Romp en fronten met verschillende kleuren configureerbaar.

#### Opmerking:

**De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar:** beuken, essen, ahorn, notenhout.

### Technische beschrijving

Bak voor schrijfmateriaal aanwezig	ja
Materiaal ladefront	hout
Greeptype	greep aan zijkant

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk	nee
Aantal lades	3
bovenste lade met bak voor schrijfmateriaal	ja
verrijdbaar	ja
Sleutel uitvoering	Klapsleutel
Materiaal romp	Melamine-hout
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Aantal hangmappensystemen	1
Materiaal laderomp	metaal
Hoogte	511 mm
Diepte	600 mm
Breedte	432 mm
Wielen	4 ongeremde wielen
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Bureauladenblok op wielen