

Ladenblok met wielen, Aantal lades: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	974171 4
GTIN	2050002053625
Artikelklasse	91Q

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenblok met wielen, **600 mm diep**, van melamine-hout. Metalen lades met houten front en greep aan de zijkant. Bovenste lade met kunststof bak voor schrijfmateriaal. Inclusief blokkering. Verzonken en ongeremde wielen voor zachte vloeren. 4 Lades (fronthoogtes 50, 100, 150 en 160 mm).

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 150, 160

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs. Romp en fronten met verschillende kleuren configureerbaar.

Opmerking:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

Materiaal laderomp	metaal
Aantal lades	4
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee

Sleutel uitvoering	Klapsleutel
Materiaal romp	Melamine-hout
Materiaal ladefront	hout
Wielen	4 ongeremde wielen
Breedte	432 mm
Greep type	greep aan zijkant
Hoogte	511 mm
Bak voor schrijfmateriaal aanwezig	ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Diepte	600 mm
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk	nee
bovenste lade met bak voor schrijfmateriaal	ja
verrijdbaar	ja
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Bureauladenblok op wielen