

Sideboard met schuifdeuren, 3 ordnerhoogtes, Breedte: 1600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	974212 1600
GTIN	2050002053687
Artikelklasse	91Q

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeurkast van hout met tussenwand en 2 legborden (links en rechts van de tussenwand) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Stalen sokkel 30 mm hoog, altijd metaalgrijs, inclusief stelschroeven voor nivellering. Cilinderslot met 2 sleutels.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Opmerking:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Materiaal voet	Plaatstaal
Hoogte	1163 mm
Aantal legborden	4
Nuttige hoogte	1083 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
geschikt voor sluitsystemen	nee

Diepte	450 mm
Greepvorm	Gebogen handgreep
Oppervlak romp	hout
met voet	ja
Breedte	1600 mm
Sokkel hoogte	30 mm
Uitvoering	Sideboard
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Kantoorkast