

Schuifdeur-opzetkast, Breedte: 1200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	974216 1200
GTIN	2050002053694
Artikelklasse	91Q

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeuropzetkast van hout met tussenwand en 4 houten legborden (2 links en 2 rechts) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Cilinderslot met 2 sleutels.

T.b.v.:

Sideboard nr. 974211 en nr. 974212 desbetreffende breedte.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Opmerking:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Nuttige hoogte	1102 mm
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Diepte	450 mm
Hoogte	1152 mm

Aantal legborden	4
geschikt voor sluitsystemen	nee
Gewicht	98 kg
Breedte	1200 mm
Uitvoering	Opzetkast
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Kantoorkast