

## Ordnerkast, Breedte: 800mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	974221 800
GTIN	2050002053717
Artikelklasse	91Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Draaideurkast van hout met 4 metalen legborden, 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm, 5 ordnerhoogtes. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Stalen sokkel 30 mm hoog, altijd metaalgrijs, inclusief stelschroeven voor nivellering. Cilinderslot met 2 sleutels.

#### Kleur:

**Decor in 5 kleuren** verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

#### Opmerking:

**De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar:** beuken, essen, ahorn, notenhout.

### Technische beschrijving

Breedte	800 mm
Hoogte	1931 mm
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Diepte	450 mm
Nuttige hoogte	1851 mm

geschikt voor sluitsystemen	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Gewicht	113 kg
Aantal legborden	4
Greepvorm	Gebogen handgreep
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Kantoorkast