

Kleingebinde-Grundregal Breedte 1000 mm, Diepte: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	983205 500
GTIN	4004514227522
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en roosterlegborden verzinkt, opening 30×30 mm, draagstaaf 25×2 mm. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per roosterlegbord**. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Opvangbak hoogte 83 mm (volume basisstelling 37 l/aanbouwstelling 34 l). Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken.

Veldbelasting: 1300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten: nominale diepte + 36 mm.

Toepassing:

Voor de opslag van kleine vaten en flacons. Directe afvoer van vrijkomende vloeistoffen door roosterlegborden in dicht gelaste opvangbak.

Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Levering:

4 roosterlegborden, 1 afdekbord, 1 opvangbak.

Opmerking:

Extra roosterlegborden vindt u in onze eShop onder nr. 983212 gr. 500.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Toepassingsgebied	Stelling voor gevaarlijke stoffen (vat)
Aantal legborden	4
Opbouwmaat basisstelling breedte	1060 mm
Fabrikantnummer	Stellingen voor kleine vaten en flacons
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Producttype	Stelling voor kleine vaten en flacons

Accessoires

Roosterlegbord Type 500	983212 500
-------------------------	------------