

## Aanbouwstelling voor kleine vaten en flacons Breedte 1000 mm, Diepte: 500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	983210 500
GTIN	4004514227539
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-profielframe en roosterlegborden verzinkt, opening 30×30 mm, draagstaaf 25×2 mm. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per roosterlegbord**. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Opvangbak hoogte 83 mm (volume basisstelling 37 l/aanbouwstelling 34 l). Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken.

**Veldbelasting: 1300 kg.**

#### Omschrijving:

Opbouwmaten: nominale diepte + 36 mm.

#### Toepassing:

Voor de opslag van kleine vaten en flacons. Directe afvoer van vrijkomende vloeistoffen door roosterlegborden in dicht gelaste opvangbak.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Levering:

4 roosterlegborden, 1 afdekbord, 1 opvangbak.

#### Opmerking:

Extra roosterlegborden vindt u in onze eShop onder nr. 983212 gr. 500.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

## Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Stelling voor gevaarlijke stoffen (vat)
Hoogte	2000 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1006 mm
Aantal legborden	4
Fabrikantnummer	Stellingen voor kleine vaten en flacons
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Stelling voor kleine vaten en flacons

---

## Accessoires

Roosterlegbord Type 500	983212 500
-------------------------	------------