



## Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ G5-02, Kleur: BLACK



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Artikelklasse	040

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het automatische lasmasker **Speedglas™ G5-02** is voorzien van de eerste **gebogen antiverblindingscassette** ter wereld. Hierdoor kan het lasfilter de gebogen vorm van het hoofd volgen waardoor een **maximaal breed gezichtsveld** mogelijk wordt bij een **slanke uitvoering van het masker**. De **Natural Colour-technologie** voor een uitstekende kleurwaarneming maakt een maximale controle van de lichtboog mogelijk tijdens het lassen. Een **lichtniveau van 2,5** maakt bijzonder goede zichtomstandigheden mogelijk voor de tussenbewerking. Een gebruiksvriendelijk menu, de **3M Connected Equipment-app** die bij het uitvoeren van de juiste instellingen helpt en de gebruikelijke premium-uitrustingskenmerken van een 3M™ Speedglas™ automatisch lasmasker maken het beeld compleet.

**Donkere beschermingsniveaus:** 8 – 12

**Licht niveau:** 2,5. Met lithium 3 V batterij (levensduur 1500 uur).

**Gezichtsveld lasfilter:** 76 × 150 mm:

#### Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

#### Levering:

Automatisch lasmasker G5-02 incl. reinigingsdoek en opbergtas.

Schakeltijd van licht naar donker: 0,1 ms

Schakeltijd van donker naar licht: 50 - 1000 ms

## Technische beschrijving

Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht	50 - 1000 ms
Kleur	zwart
Producttype	Lasmasker

---

## Accessoires

Buitenste voorzetglazen-set, 5-delig (krasvast) G5-02 Type G5-02	098011 G5-02
Inwendige voorzetglazen-set, 2-delig G5-02 Type G5-02	098013 G5-02
Frontafdekking G5-02 Type G5-02	098010 G5-02
Antiverblindingscassette (incl. voorzetglazen, binnen en buiten) G5-02 Type G5-02	098012 G5-02