

Garant**Snelwisselboorstang HM, links, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Nuttige diepte T	1,1 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Minimale voorboor-Ø D _{min}	5,2 mm
Plaatafmeting	4 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Halsbreedte L ₄	4 mm
Totale lengte L	57 mm
ISO-code houder	E08X SDQCR/L04
Middenverplaatsing L ₃	2,6 mm
Koplengte L ₁	26 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26