

Garant
Snelwisselboorstang HM, rechts, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/03mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Instelhoek κ	95 graden
Plaatafmeting	3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 13
ISO-code houder	E08X SCLCR/L03
Koplengte L_1	26 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	5 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Totale lengte L	57 mm
Middenverplaatsing L_3	2,5 mm
Halsbreedte L_4	4 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 13

269028 13