

Garant**Snelwisselboorstang HM, links, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Plaatafmeting	3 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	5 mm
Koplengte L_1	26 mm
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L_3	2,5 mm
ISO-code houder	E08X SCLCR/L03
Schacht-Ø D_s	8 mm
Totale lengte L	57 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 13
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Halsbreedte L_4	4 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 13

269028 13