

Garant
Snelwisselboorstang HM, rechts, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/04mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	2,6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Plaatafmeting	4 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Nuttige diepte T	1,1 mm
ISO-code houder	E08X SDQCR/L04
Minimale voorboor-Ø D_{min}	5,2 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Koplengte L_1	26 mm
Halsbreedte L_4	4 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Totale lengte L	57 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26