

Garant**Snelwisselboorstang HM, links, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 26
Nuttige diepte T	1,5 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	5,6 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Koplengte L ₁	26 mm
Middenverplaatsing L ₃	3 mm
Plaatafmeting	4 mm
ISO-code houder	E08X SDUCR/L04
Totale lengte L	57 mm
Halsbreedte L ₄	4 mm
Instelhoek κ	93 graden
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26