

**Garant****Snelwisselboorstang HM, rechts, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Artikelklasse	21P

**Technische beschrijving**

Koplengthe $L_1$	26 mm
ISO-code houder	E08X SDUCR/L04
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	5,6 mm
Halsbreedte $L_4$	4 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Nuttige diepte T	1,5 mm
Totale lengte L	57 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3 mm
Plaatafmeting	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang