

Garant**Snelwisselboorstang HM, rechts, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Koplengte L_1	26 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
ISO-code houder	E08X SVJCR/L05
Instelhoek κ	142 graden
Middenverplaatsing L_3	2 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Halsbreedte L_4	4 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	5,5 mm
Totale lengte L	57 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26