

**Garant****Snelwisselboorstang HM, links, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Artikelklasse	21P

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	5,5 mm
Instelhoek $\kappa$	142 graden
Middenverplaatsing $L_3$	2 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Totale lengte $L$	57 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Koplengte $L_1$	26 mm
ISO-code houder	E08X SVJCR/L05
Halsbreedte $L_4$	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26