

Garant**Snelwisselboorstang HM, rechts, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	26 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Minimale voorboor-Ø D _{min}	9,2 mm
Totale lengte L	57 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Instelhoek κ	95 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Plaatafmeting	5 mm
ISO-code houder	E08X SV95CR/L05
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26