

Garant**Snelwisselboorstang HM, links, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Artikelklasse	21P

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	9,2 mm
Instelhoek κ	95 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Plaatafmeting	5 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Koplengte L_1	26 mm
ISO-code houder	E08X SV95CR/L05
Middenverplaatsing L_3	5 mm
Totale lengte L	57 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26