

**Garant****Snelwisselboorstang HM, links, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Artikelklasse	21P

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Nuttige diepte T	3,5 mm
Plaatafmeting	5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	26 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	10,2 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Totale lengte L	57 mm
ISO-code houder	E08X SVVCR/L05
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26