

● INNOVATEST®

Hardheidsmeter Rockwell FENIX, Type: 300RS



Bestelgegevens

Bestelnummer	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Artikelklasse	49G

Omschrijving

Uitvoering:

Rockwell-hardheidsmeter met zeer goede nauwkeurigheid. Stijf machineframe ook voor gebruik onder ruwe omstandigheden in de werkplaats. Groot, industrieel kleurentouchscreen van 6,5 inch. Eenvoudig te begrijpen gebruikersinterface met interne en externe gegevensopslagmogelijkheden. Ontwikkelen van meetbelasting in gesloten regelkring (**lastcel, Closed-Loop-systeem**).

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 en ISO 2039/1.

Levering:

Hardheidsvergelijingsplaatje HRC met raster. Bedrijfsklare basisuitrusting: Rockwell-conus 120°, oplegtafel vlak $\varnothing = 80$ mm, Rockwell-kogelhouder 1/16 inch. Inclusief verzendverpakking.

Opmerking:

Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw adviseur. Overige accessoires, zoals prismasteunen, op aanvraag.

Technische beschrijving

Voorbelasting meetkracht	3; 10 kg
--------------------------	----------

Lengte	580 mm
Aansluiting	USB-2
Hoofdbelasting meetkracht	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Weergave	6,5 inch touchscreen
Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale proefstukhoogte	240 mm
Bediening	semi-automatisch
Voeding	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Hoogte	770 mm
Gewicht	115 kg
Maximale proefstukbreedte	250 mm
Breedte	270 mm
Testverloop	Rockwell / Super-Rockwell
Aflezing	1 HR
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter