

Garant**Softwareoptie ruwheid, Type: PRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499252 PRO
GTIN	4062406581343
Artikelklasse	41Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Softwareoptie voor de meting van de ruwheid vanaf een ruwheidsparameter van Rz 1 resp. Ra 0,3. Eenvoudige en intuïtieve bediening. Vaststellen van ruwheid, golving en primair profiel. Normconform analyseren van alle parameters volgens ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.

- **Automatische keuze van drempelgolflengte van het filter (cut-off) en meettraject volgens ISO 4288 en ISO 3274.**
- **Analyseparameters kunnen aan beide zijden worden voorzien van tolerantie- en ingreepcriteria.**
- **Naderhand uit te rusten voor apparaten vanaf bouwjaar 11/2020.**

Extra analyse en weergave van alle parameters en letters volgens ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. Analysebereik kan op een willekeurig lang meettraject individueel worden verschoven (met gelijktijdig opnieuw berekenen van alle parameters).

Dankzij profielen voor de analyse zijn niet in de norm gedefinieerde (uitgebreide) instellingen van de drempelgolflengte van de filters mogelijk en kunnen de filtertypes worden gewijzigd.

Accessoires:

Ruwheidstasterpunten nr. 499273 en 499275, ruwheidsstandaard nr. 499580.

Opmerking:

Technische ondersteuning en training op aanvraag.

Technische beschrijving

Serie	CM1
-------	-----

Producttype

Software