

Garant UNILINE

UNI Panel, Type: S**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955440 S
GTIN	4062406583286
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke staander van plaatstaal, dubbelwandig met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wand \square 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Aanduidingsborden vindt u onder nr. 955442–955444. Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor aanduidingsborden vindt u onder nr. 955474.

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Hoogte: 1375 mm

Diepte: 380 mm

Breedte: 300 mm

Belastbaarheid: 30 kg

Gewicht: 17 kg

Technische beschrijving

Serie	Panel
Diepte	380 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	1375 mm
Belastbaarheid	30 kg
Gewicht	17 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Producttype	Geperforeerde wand houder