

Garant UNI LINE**UNI Panel, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955440 L
GTIN	4062406583309
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke staander van plaatstaal, dubbelwandig met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wand $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Aanduidingsborden vindt u onder nr. 955443–955444. Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	30 kg
Breedte	610 mm
Serie	Panel
Gewicht	45 kg

Hoogte	2165 mm
Diepte	440 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Geperforeerde wand houder