

**Schuifmaat, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415196 1000
GTIN	4062406584276
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

**Technische beschrijving**

Norm	Fabrieksnorm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezing	0,05 mm
Beklengte	200 mm
Gewicht	2,5 kg
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Maximale afwijking	0,24 mm
Meetbereik	0 - 1000 mm
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000