

**Schuifmaat, Meetbereik: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415196 1500
GTIN	4062406584283
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Met fijninstelling.

Technische beschrijving

Beklengte	200 mm
Meetbereik	0 - 1500 mm
Aflezing	0,05 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Verdeling	1/20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Maximale afwijking	0,36 mm
Binnenmeetbek-Ø	30 mm
Kalibratie	A1
Gewicht	5,3 kg
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat
Dienstverlening	
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	021000 2000