

**Schuifmaat, Meetbereik: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415196 2000
GTIN	4062406584290
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Met fijninstelling.

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
Verdeling	1/20 mm
Meetbereik	0 - 2000 mm
Beklenkte	200 mm
Aflezing	0,05 mm
Kalibratie	A1
Gewicht	9,3 kg
Maximale afwijking	0,44 mm
Binnenmeetbek-Ø	30 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Producttype

Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 2000 mm

021000 2000