

Garant UNI LINE

**Wielenset voor UNI Line 4-delig, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955459 1
GTIN	4062406584702
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wielen met  $\varnothing$  125 mm. Ideaal, ook bij ongelijke ondergronden. Wielnaafbescherming voorkomt vastlopen van het wiel. Optimaal rustige loop door hoogwaardige kogellagers. Met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand en geringe rijgeluiden. Belastbaarheid per wiel 200 kg. Maximale belastbaarheid bij gebruik van 4 wielen: 600 kg.

**Levering:**

2 zwenkwielen en 2 zwenkwielen met vastzetters voor wiel en draaikrans. Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Kleur:**

Verzinkt, niet configureerbaar.

Hoogte: 150 mm

Totale hoogte: 150 mm

Wiel- $\varnothing$ : 125 mm

Belastbaarheid per stuk: 200 kg

**Technische beschrijving**

Belastbaarheid per stuk	200 kg
Hoogte	150 mm
Totale hoogte	150 mm
Wiel- $\varnothing$	125 mm

Producttype

Wiel