


Garant UNILINE

UNI Wall verrijdbaar, Type: M**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955451 M
GTIN	4062406584719
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk. Met 4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Markeringsopzetstuk vindt u onder nr. 955453. Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstuk vindt u onder nr. 955474.

Technische beschrijving

Breedte	600 mm
Hoogte	2067 mm
Serie	Wall

Wiel-Ø	125 mm
Nuttige breedte	600 mm
Diepte	750 mm
Belastbaarheid	75 kg
Gewicht	69 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Geperforeerde wand houder

Accessoires

Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1	955459 1
UNI Wallstationair Type M	955450 M