


Garant UNILINE

UNI Tower verrijdbaar U-vorm, Type: L**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955462 L
GTIN	4062406584733
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Variabel en universeel te gebruiken voor verschillende toepassingen en uitrustingen, bijvoorbeeld voor de 5S-omzetting, beschikbaarstelling van EHBO-materialen, reinigingsmateriaal, gereedschap, informatie etc.

Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Door optionele signaalopzetstukken in verschillende kleuren snel te zien in het productiegebied. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. Met 4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades alleen in gr. M mogelijk. Er mag maximaal 1 ladenblok per Tower worden ingebouwd.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Accessoires zoals opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgrepen vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

Hoogte	2070 mm
Gewicht	96 kg
Belastbaarheid	150 kg
Nuttige diepte	510 mm
Nuttige breedte	690 mm
Breedte	750 mm
Wiel-Ø	125 mm
Diepte	750 mm
Serie	Tower
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand

Accessoires

Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1	955459 1
UNI Towerstationair U-vorm Type L	955460 L