


Garant UNILINE

UNI Tower verrijdbaar H-vorm, Type: M**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 955463 M |
| GTIN | 4062406584740 |
| Artikelklasse | 9GC |

Omschrijving**Uitvoering:**

Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Variabel en universeel te gebruiken voor verschillende toepassingen en uitrustingen, bijvoorbeeld voor de 5S-omzetting, beschikbaarstelling van EHBO-materialen, reinigingsmateriaal, gereedschap, informatie etc.

Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Door optionele signaalopzetstukken in verschillende kleuren snel te zien in het productiegebied. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. Met 4 zwenkwielen, \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

H-vorm: 2 zijwanden met in het midden dwarspaneel. Legborden en deuren kunnen aan de voor- en achterzijde worden ingebouwd. Inbouw van lades niet mogelijk.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Accessoires zoals opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgrepen vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Diepte | 750 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Wiel-Ø | 125 mm |
| Serie | Tower |
| Hoogte | 2070 mm |
| Nuttige breedte | 540 mm |
| Nuttige diepte | 2 × 255 mm |
| Belastbaarheid | 150 kg |
| Breedte | 720 mm |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 |
| Hoogteverstelling in raster | 37 |
| Producttype | Toren met gatenwand |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1 | 955459 1 |
| UNI Towerstationair H-vorm Type M | 955461 M |