

Garant GRIDLINE

Verticale kast, breedte 20G, 1 vrijdragende verticale sectie 12G, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	943102 2000
GTIN	4062406585907
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

De verticale kasten in 20 × 28G zijn uitgerust met **vrijdragende verticale secties** die van een **afzonderlijke uittrekbeveiliging** zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. De frames van de verticale secties hebben een geperforeerde wand met $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en **moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd**. Afsluitbaar met stiftcilinderslot. Alle verticale secties worden samen gesloten.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met: legbord nr. 943160, geperforeerde wand nr. 943166, schuin legbord nr. 943162 en nr. 943163, Multifixrail nr. 943170.

Kleur:

Romp en uittrekbare romp lichtgrijs, RAL 7035, front verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Uittrekbare romp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Gewicht	112 kg
Aantal verticale secties	1
Hoogte	2000 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1691 mm
Diepte	700 mm
Breedte	500 mm
Verticale sectie draagvermogen	350 kg
Breedte in G	20
Verticale sectie uitvoering	vrijdragend
ComfortClose	nee
Diepte in G	28
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Verticale sectie nuttige breedte	300 mm
Verticale sectie nuttige diepte	600 mm
Kast type	Basiskast
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale kast