

Garant UNILINE

**Legbord voor U-vorm, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955481 L
GTIN	4062406586010
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.

**T.b.v.:**

UNI Tower; UNI Z-Tower.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100 kg

Legbord dikte: 30 mm

Hoogteverstelling in raster: 37 mm

Hoogte: 30 mm

Breedte: 690 mm

Diepte: 478 mm

**Technische beschrijving**

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	30 mm
Breedte	690 mm
Legbord dikte	30 mm
Diepte	478 mm
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Producttype	Legbord

