

Garant UNI LINE**Legbord voor H-vorm, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955482 L
GTIN	4062406586058
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.

T.b.v.:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100 kg

Legbord dikte: 30 mm

Hoogteverstelling in raster: 37 mm

Hoogte: 30 mm

Breedte: 690 mm

Diepte: 227 mm

Technische beschrijving

Diepte	227 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Hoogte	30 mm
Breedte	690 mm
Legbord dikte	30 mm
Producttype	Legbord

