

Garant UNI LINE

Lademodule voor U-vorm, Type: 2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955486 2
GTIN	4062406586072
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Lademodule voor UNI Tower gr. M in U-vorm, of UNI Z-Tower. Module kan in de UNI Tower op elke gewenste hoogte worden ingehangen. Slechts één lademodule per tower mogelijk. **100% volledig uittrekbare** lades in 20×16G, niet afzonderlijk afsluitbaar. Lades met individuele **eenhands-ladeontgrendeling**. Draagvermogen per lade 40 kg.

T.b.v.:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 125

Kleur:

Laderomp zilver, ladefront antraciet RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

Technische beschrijving

Diepte	477 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Breedte	540 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Hoogte	222 mm
Gewicht	13 kg
Producttype	Lade