

Garant UNI LINE**UNI Tower verrijdbaar U-vorm, Type: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955465 M
GTIN	4062406586218
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmaterialen en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door veelzijdige accessoires en perfecte compatibiliteit met het Easyfix systeem.

Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades en deur mogelijk.

Levering:

UNI Tower nr. 955462 gr. M; 2 legborden nr. 955481 gr. M; opzetstuk nr. 955475 gr. GREY; handgreep nr. 955496 gr. 1.

Met 4 zwenkwielen \varnothing 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Overige accessoires zoals pictogrammen, legborden, lades en deuren vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	150 kg
Hoogte	2290 mm
Nuttige breedte	540 mm
Gewicht	105 kg
Wiel-Ø	125 mm
Breedte	720 mm
Diepte	750 mm
Nuttige diepte	510 mm
Serie	Tower
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand

Accessoires

UNI Line handgreep Type 1	955496 1
UNI Towerverrijdbaar U-vorm Type M	955462 M
Opzetstuk voorUNI Tower M Type GREY	955475 GREY
Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1	955459 1
UNI Towerstationair U-vorm Type M	955460 M