

Garant GRIDLINE

**Legbord, Nuttige breedte in G: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	943160 12
GTIN	4062406586232
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkt plaatstaal, aan twee zijden naar boven gebogen.

Inclusief 4 Easyfix kunststof pluggen om in verticale secties te schroeven.

**T.b.v.:**

Voor verticale kast nr. 943102, 943112, 943115.

**Technische beschrijving**

Diepte	600 mm
Nuttige breedte	300 mm
Nuttige diepte in G	24
Breedte in G	12
Nuttige hoogte	33 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	24x12
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

