



Digitaal basisapparaat schroefdraad penkaliber WMCD MultiCheck digitaal, Voor draad M: 2-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	486511 2-10
GTIN	4046122634446
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Basisapparaat MultiCheck digitaal met wisselkalibers, meethuls en beschermhuls voor de controle van kalibratie en meting van de draaddieptes. Meetdiepte tot $4 \times D$, max. 80 mm.

Voordeel:

Verschillende draadafmetingen controleren met een basisapparaat. Controle van draadafmeting en draaddiepte in één handeling. Tot 50% tijdbesparing per testcyclus. Eenvoudige vervanging van versleten penkalibers.

T.b.v.:

Draad gr.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Levering:

Basisapparaat WMCD MultiCheck digitaal incl. batterij CR2032.

Technische beschrijving

Kalibratie	Prijs op aanvraag
Serie	Multi-Check-draadkaliber
oplaadbaar	nee
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,01 mm
Batterijtype	Knoopcel

Internationaal type	CR2032
Nominale spanning	3 V
Testrapport	Testrapport van de producent
Aantal inbegrepen batterijen	1
Gewicht	250 g
Lengte (gemonteerd)	233 mm
Lengte	181 mm
Diameter	28 mm
Producttype	Penkaliber

Accessoires

Montagesleutel voor MultiCheck digitaal Voor schroefdraad 2-20	486513 2-20
--	-------------