

Garant**Stiftfreeset 8-delig, GARANT Master Uni – middel, HM, Aantal stiftfreesen: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541410 8
GTIN	4062406587086
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-stiftfrees assortiment Multi Cut met gangbare vormvarianten.

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een **hoge verspaningscapaciteit** mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een **extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid**. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.

- **Hoge materiaalafname.**
- **Rustige loop.**
- **Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.**
- **Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT#Stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC# machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540220 gr. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Opmerking:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.

Technische beschrijving

Serie	GARANT Master Uni
Snijmateriaal	HM
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftfreesen	8
Producttype	Stiftfrees

Accessoires

StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type G0618	540220 G0618
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type D0605	540220 D0605
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type M1020	540220 M1020
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type D1009	540220 D1009
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type A1020	540220 A1020
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type C1020	540220 C1020
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type C0616	540220 C0616
StiftfreesGARANT Master Uni – middel Type A0616	540220 A0616